

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank verrijdbaar, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 20×20G,
Bladlengte mm / aantal lades: 1000/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923501 1000/1
GTIN	4062406118235
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met aflegbord diepte 300 mm. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lade tijdens transport opengaat.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 125

Levering:

2 × werkbankpoten met wielen, behuizing met lade, aflegbord, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
--------------	-----

Niet-strepend loopvlak	ja
Lades nuttige diepte in G	20
Hoogte	850 mm
Aantal lades	1
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
kan omlaag worden gebracht	nee
Stootranden	nee
Gewicht	62,1 kg
Serie	vario
Serie	vario
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan
Ladenbehuizing nuttige hoogte	125 mm
Greep	nee
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Materiaal werkblad	Bamboe
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Werkblad diepte	750 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Maximale belastbaarheid wielonderstel	250 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Ladenbehuizing hoogte	200 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands

Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/3	950320 125/3
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/1	950320 125/1
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/6	950320 125/6
Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor werkbladlengte 700 mm	927140 700
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 125 mm	927805 125
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/4	950320 125/4