

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank verrijdbaar, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, 20×20G,  
Bladlengte mm / aantal lades: 1000/1****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 923507 1000/1 |
| GTIN          | 4062406118259 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met aflegbord diepte 300 mm. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lade tijdens transport opengaat.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 125

**Levering:**

2 × werkbankpoten met wielen, behuizing met lade, aflegbord, werkblad.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal lades | 1 |
|--------------|---|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Wiel-Ø bokwiel                        | 125 mm         |
| ComfortClose                          | nee            |
| Gewicht                               | 57,1 kg        |
| Lades nuttige breedte                 | 500 mm         |
| kan omlaag worden gebracht            | nee            |
| Hoogte                                | 850 mm         |
| Wiel-Ø zwenkwiel                      | 125 mm         |
| Lades nuttige breedte in G            | 20             |
| Ladenbehuizing hoogte                 | 200 mm         |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter    | 2              |
| Ladenbehuizing diepte                 | 650 mm         |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling  | 2              |
| Ladenbehuizing breedte                | 600 mm         |
| Maximale belastbaarheid wielonderstel | 250 kg         |
| Stootranden                           | nee            |
| Werkblad diepte                       | 750 mm         |
| Serie                                 | vario          |
| Serie                                 | vario          |
| Werkblad lengte                       | 1000 mm        |
| Niet-strepend loopvlak                | ja             |
| Nuttig ladeoppervlak in G             | 20×20          |
| Werkblad dikte                        | 50 mm          |
| Greep                                 | nee            |
| Materiaal werkblad                    | Eluplan donker |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte         | 125 mm         |
| Materiaal wiel                        | Polyurethaan   |
| Lades nuttige diepte                  | 500 mm         |
| Lades nuttige diepte in G             | 20             |
| Individuele ladeontgrendeling         | Eenhands       |

|  |  |
|--|--|
| Constructie-uitvoering   | Constructie van stalen buis                                    |
| Materiaaldikte   | 1 mm   |
| Werkbank hoogte  | 850 mm   |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                                    | 75 kg  |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg   |
| Bladdikte  | 50 mm  |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                     | 100 %  |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut   | 20x20G   |
| Producttype  | mobiele werkbank   |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type KO21                                      | 914227 KO21 |
| Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor werkbladlengte 700 mm     | 927140 700  |
| Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 125 mm | 927805 125  |