

Garant GRIDLINE

Vario werkbank verrijdbaar, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 20x20G, Bladlengte mm / aantal lades: 1000/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923504 1000/1
GTIN	4062406118242
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met aflegbord diepte 300 mm. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lade tijdens transport opengaat.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 125

Levering:

2 x werkbankpoten met wielen, behuizing met lade, aflegbord, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	20
---------------------------	----

Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	850 mm
Greep	nee
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Werkblad diepte	750 mm
Gewicht	67,1 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	125 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Ladenbehuizing hoogte	200 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Serie	vario
Serie	vario
Werkblad lengte	1000 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkblad dikte	50 mm
Maximale belastbaarheid wielonderstel	250 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Materiaal wiel	Polyurethaan
Lades nuttige breedte	500 mm
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Stootranden	nee
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Lades nuttige breedte in G	20
ComfortClose	nee
kan omlaag worden gebracht	nee
Aantal lades	1

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 125 mm	927805 125
Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor werkbladlengte 700 mm	927140 700