

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank verrijdbaar, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, 20×20G,
Bladlengte mm / aantal lades: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923507 1000
GTIN	4062406118310
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met aflegbord diepte 300 mm. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Levering:

2 × werkbankpoten met wielen, 2 × paar verstevigingsplaten, aflegbord, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Greep	nee
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad diepte	750 mm
Gewicht	40,3 kg

Serie	vario
Serie	vario
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Hoogte	850 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Stootranden	nee
ComfortClose	nee
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Aantal lades	0
Materiaal wiel	Polyurethaan
Maximale belastbaarheid wielonderstel	250 kg
Werkblad lengte	1000 mm
kan omlaag worden gebracht	nee
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor
werkbladlengte 700 mm

927140 700