

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank verrijdbaar, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 20×20G,  
Bladlengte mm / aantal lades: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923501 1000
GTIN	4062406118297
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met aflegbord diepte 300 mm. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

**Levering:**

2 × werkbankpoten met wielen, 2 × paar verstevigingsplaten, aflegbord, werkblad.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Werkblad lengte	1000 mm
Greep	nee
Stootranden	nee
Niet-strepend loopvlak	ja

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Serie	vario
Serie	vario
Aantal lades	0
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Maximale belastbaarheid wielonderstel	250 kg
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad diepte	750 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan
Gewicht	45,3 kg
kan omlaag worden gebracht	nee
ComfortClose	nee
Materiaal werkblad	Bamboe
Hoogte	850 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

---

## Accessoires

Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor  
werkbladlengte 700 mm

---

927140 700