

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank verrijdbaar, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker, 20×20G,
Bladlengte mm / aantal lades: 1000/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923517 1000/1
GTIN	4062406118280
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met aflegbord diepte 300 mm. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lade tijdens transport opengaat.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 125

Levering:

2 × werkbankpoten met wielen, behuizing met lade, aflegbord, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
------------------------------------	---

Gewicht	58,3 kg
Ladenbehuizing hoogte	200 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Niet-strepend loopvlak	ja
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Ladenbehuizing nuttige hoogte	125 mm
Lades nuttige breedte in G	20
ComfortClose	nee
Werkblad diepte	750 mm
Maximale belastbaarheid wielonderstel	250 kg
Hoogte	950 mm
Greep	nee
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan
Serie	vario
Serie	vario
Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal lades	1
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
kan omlaag worden gebracht	nee
Stootranden	nee
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands

Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor werkbladlengte 700 mm	927140 700
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 125 mm	927805 125