

Garant GRIDLINE

Vario werkbank verrijdbaar, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 20x20G, Bladlengte mm / aantal lades: 1000**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923514 1000
GTIN	4062406118334
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met aflegbord diepte 300 mm. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Levering:

2 x werkbankpoten met wielen, 2 x paar verstevigingsplaten, aflegbord, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Serie	vario
Serie	vario
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Materiaal werkblad	Beuken multiplex

Niet-strepend loopvlak	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal lades	0
Materiaal wiel	Polyurethaan
Stootranden	nee
Hoogte	950 mm
ComfortClose	nee
Werkblad diepte	750 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Gewicht	51,5 kg
kan omlaag worden gebracht	nee
Greep	nee
Maximale belastbaarheid wielonderstel	250 kg
Werkblad dikte	50 mm
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Werkblad lengte	1000 mm
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor
werkbladlengte 700 mm

927140 700