

Garant GRIDLINE

Vario werkbank verrijdbaar, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker, 20×20G, Bladlengte mm / aantal lades: 1000**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923517 1000
GTIN	4062406118341
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met aflegbord diepte 300 mm. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Levering:

2 × werkbankpoten met wielen, 2 × paar verstevigingsplaten, aflegbord, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Niet-strepend loopvlak	ja
Maximale belastbaarheid wielonderstel	250 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2

Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Aantal lades	0
Stootranden	nee
Werkblad dikte	50 mm
ComfortClose	nee
Hoogte	950 mm
kan omlaag worden gebracht	nee
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Werkblad diepte	750 mm
Greep	nee
Gewicht	41,5 kg
Werkblad lengte	1000 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan
Serie	vario
Serie	vario
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor
werkbladlengte 700 mm

927140 700