

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 2000/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922581 2000/2
GTIN	4062406214548
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

**Levering:**

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Lades nuttige diepte in G	20

Werkblad lengte	2000 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad dikte	50 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladenbehuizing hoogte	300 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	225 mm
Hoogte	850 mm
Aantal lades	2
Lades nuttige diepte	500 mm
Serie	vario
Lades nuttige breedte in G	20
Gewicht	126 kg
Lades nuttige breedte	500 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

---

## Accessoires

---

Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6	952253 6
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/5	950320 150/5
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950300 75/3
Mat voor lades Afmeting in G 20X20	951830 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/4	950320 150/4
Comfort Close lades intrek-dempingsysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Mat van zacht PVC, transparant Breedte 2000 mm	951951 2000
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950300 75/2
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950300 75/1
Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1	926403 1
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950320 75/1
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20	951885 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950320 75/2
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20	951910 20X20
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950320 75/3
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 2000 mm	926001 2000

Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2

927600 300/2