

bimos

Zit-stahulp – ESD, PU-schuim, met glijdoppen, Type: ESD**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

5-armige aluminium kruisvoet (Ø 600 mm). Met **gasdrukveer** traploos in hoogte verstelbaar. Zitting van SoftTouch PU-schuim met golfprofiel. **Zacht zitten met grip**, golfprofiel maakt luchtcirculatie mogelijk (klimaatcomfort). **Ergonomische rugsteun** (hoogte 190mm) ondersteunt een goede zithouding. PU-schuim, zacht, comfortabel, afwasbaar.

Toepassing:

Ideale combinatie van staan en zitten. Voor zit- of stawerkplekken of een combinatie daarvan. Zit-stahulp met glijdoppen – voor een werkhogte van 720 – 1000 mm.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Technische beschrijving

Zittingbreedte	340 mm
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Norm	DIN 68877

Kleur zittingmateriaal	zwart
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Rugleuning hoogte	190 mm
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Verstelbare kanteling van zitting	nee
Materiaal kruisvoet	Aluminium, gepolijst
Zittingdiepte	300 mm
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen
Kruisvoet-Ø	580 mm
Materiaal zitting	PU-schuim
met rugleuning	ja
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	510 - 780 mm
Producttype	ESD-stahulp

Accessoires

ESD-glijdoppen(1 set = 5 stuks)	963190
---------------------------------	--------