

bimos

**Zit-stahulp – ESD, PU-schuim, met glijdoppen en voetring, Type: ESD****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972702 ESD
GTIN	4016849552064
Artikelklasse	96B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**5-armige aluminium kruisvoet** (Ø 600 mm). Met **gasdrukveer** traploos in hoogte verstelbaar. Zitting van SoftTouch PU-schuim met golfprofiel. **Zacht zitten met grip**, golfprofiel maakt luchtcirculatie mogelijk (klimaatcomfort). **Ergonomische rugsteun** (hoogte 190mm) ondersteunt een goede zithouding. PU-schuim, zacht, comfortabel, afwasbaar.

**Toepassing:**

ideale combinatie van staan en zitten. Voor zit- of stawerkplekken of een combinatie daarvan. Zit-stahulp met glijdoppen – voor een werkhogte van 720 – 1000 mm.

**Norm:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**  
**DIN 68877**

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 68877
Kruisvoet-Ø	580 mm
met rugleuning	ja

Zittingdiepte	300 mm
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Materiaal kruisvoet	Aluminium, gepolijst
Verstelbare kanteling van zitting	nee
Rugleuning hoogte	190 mm
Materiaal zitting	PU-schuim
Kleur zittingmateriaal	zwart
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen met voetring
Zittingbreedte	340 mm
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	510 - 780 mm
Producttype	ESD-stahulp

---

## Accessoires

ESD-glijdoppen(1 set = 5 stuks)	963190
---------------------------------	--------