


**Geperforeerde achterwand, Hoogte 481 mm, Geschikt voor type: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	929650 1000
GTIN	4062406118624
Artikelklasse	92W

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstalen staanders 40×40 mm voor montage op werkbladen. Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Artikelen op het gebied van de staander-opbouw kunnen niet in de geperforeerde wand worden gehaakt.

Technische beschrijving

geschikt voor type	1000 mm
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Diepte	25 mm
Breedte	920 mm
Hoogte	481 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm

Productnaamattribuut	Hoogte 481 mm
Producttype	Geperforeerde wand