


**Geperforeerde achterwand, Hoogte 481 mm, Geschikt voor type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	929650 2000
GTIN	4062406118648
Artikelklasse	92W

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstalen staanders 40×40 mm voor montage op werkbladen. Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Artikelen op het gebied van de staander-opbouw kunnen niet in de geperforeerde wand worden gehaakt.

Technische beschrijving

Diepte	25 mm
Breedte	1920 mm
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Hoogte	481 mm
geschikt voor type	2000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm

Productnaamattribuut	Hoogte 481 mm
Producttype	Geperforeerde wand