


**Geperforeerde achterwand, Hoogte 962 mm, Geschikt voor type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	929651 2000
GTIN	4062406118686
Artikelklasse	92W

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstalen standers 40×40 mm voor montage op werkbladen. Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Artikelen op het gebied van de staander-opbouw kunnen niet in de geperforeerde wand worden gehaakt.

Technische beschrijving

Diepte	25 mm
Hoogte	962 mm
geschikt voor type	2000 mm
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Breedte	1920 mm

Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Productnaamattribuut	Hoogte 962 mm
Producttype	Geperforeerde wand