



Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: A1225



Bestelgegevens

Bestelnummer	540750 A1225
GTIN	4045197723390
Artikelklasse	52D

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

HOLEX-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch (ZYA), zonder kopvertanding.**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vormbeschrijving	Cilindrisch zonder kopvertanding
Vorm	A1225
Vertanding afkorting	Z7
Vertandingstype	kruisvertand
Totale lengte	70 mm
Kop-Ø	12 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm

Serie	Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		