



Perslucht-graveerstift DynaPen[®], Type: 10850



Bestelgegevens

Bestelnummer	079708 10850
GTIN	616026108509
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Persluchtstift DynaPen ter grootte van een potlood, met **accessoire-set (spantang 1/8 inch)**. Door de pulserende aandrijfbeweging (slag 0,018 mm) zijn er **vele toepassingsmogelijkheden**, zoals graveren, beschrijven, lichte reinigings- en vijlwerkzaamheden, afbramen, enz.

Levering:

Inclusief 1,4 m aansluitslang, 3 vijlen, graveerpunt en zeskantsleutel.

Opmerking:

Geschikte diamant-minivijlen vindt u onder nr. 529420.

Maximale luchtbehoefte: 28,2 l/min

Slagfrequentie: 233 Hz

Draadaansluiting: NPT

Persluchtaansluiting: 1/4 inch

Gewicht: 0,26 kg

Geluidsproductie: 79 dB(A)

Technische beschrijving

Gewicht	0,26 kg
Ø	23 mm
Fabrikantnummer	10850
Slagfrequentie	233 Hz
Maximale luchtbehoefte	28,2 l/min

Maximale vibratie volgens EN	8 m/s ²
Geluidsproductie	79 dB(A)
Lengte	108 mm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Graveerstift

Accessoires

Diamant-minivijl Korrel D126 (middel) universeel Type 1	529420 1
Diamant-minivijl Korrel D126 (middel) universeel Type 1K	529420 1K
Diamant-minivijl Korrel D126 (middel) universeel Type 4	529420 4