



Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 34cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659933 34
GTIN	4013288179012
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met **Rapidaptor**-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Draaimomentinstelling met de hand via een micrometerschaal (resp. vanaf maat 600 met geïntegreerd hulpgereedschap of steeksleutel SW17).

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	34 cNm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Weergave	analoog

Gewicht	122 g
Aflezing omschakelbaar	cNm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1,5 cNm
Testrapport	Testrapport van de producent
Draaimomentbereik	0,1 - 0,34 Nm
Draaimomentbereik	10 - 34 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Feedback	ontkoppelend
Norm	DIN EN ISO 6789
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meetmethode	Draaimoment
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Meettechniek	mechanisch
Kalibratie	O1
Totale lengte L	142 mm
Fabrikantnummer	7400
Producttype	momentschroevendraaier