



Momentschroevendraaier zonder schaal, Maximaal draaimoment: 34cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659934 34
GTIN	4013288179395
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met **Rapidaptor**-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Draaimomentinstelling met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300 – 654460) en een 6-kant-sleutel SW7 (resp. SW10 bij gr. 600). **De schroevendraaiers zijn vooraf in de fabriek op de meest voorkomende draaimomentwaarde ingesteld.**

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

Technische beschrijving

Gegevens rapporteerbaar	nee
Draaimomentbereik	10 - 34 cNm
Gewicht	122 g
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch

Norm	DIN EN ISO 6789
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Ingesteld draaimoment	0,1 Nm
Totale lengte L	133 mm
Draaimomentbereik	0,1 - 0,34 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Meettechniek	Mechanisch
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Testrapport	Testrapport van de producent
maximaal draaimoment	34 cNm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Meetmethode	Draaimoment
Feedback	ontkoppeland
Fabrikantnummer	7400 pre-set, 89 mm
Producttype	momentschroevendraaier