



Momentschroevendraaier zonder schaal, ESD, Maximaal draaimoment: 34cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659954 34
GTIN	4013288179210
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met **Rapidaptor**-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Draaimomentinstelling met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300 – 654460) en een 6-kant-sleutel SW7 (resp. SW10 bij maat 600). **De schroevendraaiers zijn vooraf in de fabriek op de meest voorkomende draaimomentwaarde ingesteld.**

Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, **ESD-veilig**.

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	34 cNm
Draaimomentbereik	0,1 - 0,34 Nm
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aflezings omschakelbaar	cNm

Testrapport	Testrapport van de producent
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meetmethode	Draaimoment
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Draaimomentbereik	10 - 34 cNm
Meettechniek	Mechanisch
Gewicht	122 g
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback	ontkoppelend
Totale lengte L	133 mm
Ingesteld draaimoment	0,1 Nm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Norm	DIN EN ISO 6789
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Fabrikantnummer	7400 ESD pre-set, 89 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier