


**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch met magneet, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650135 7
GTIN	4062406118815
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruieneerd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	30 mm
Ø uitgangzijde	12,5 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

