




Precisie-binnenmeetgereedschap KT, Meetbereik: 12-22mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435125 12-22
GTIN	2050001051042
Artikelklasse	46D

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de **Schwenk-uitvoering**. Voor meten van binnenprofielen en -vertandingen, spievertandingen en spienaafprofielen. Grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid door segmentafbuiging van de tasterweg. Bestrijkt een groot meetbereik door verwisselbare meetinserts. Voor het opnemen van de kogelinserts zijn de meetinserts voorzien van een binnendraad. De hardmetalen kogels van de kogelinserts zijn al verkrijgbaar vanaf $\varnothing 0,5\text{mm}$ oplopend met $0,001\text{ mm}$ (tolerantie $< 2\text{ }\mu\text{m}$).

Levering:

Gereedschapshouder met taster en meetinserts, zonder kogelinserts en afleesinstrument.

Accessoires:

Kogelinserts met HM-kogels, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322.

Opmerking:

Uitvoering als meetdoorn op aanvraag, voor betrouwbaar en snel meten zonder pendelen.

Technische beschrijving

Aantal meetschijven	1
Meetdiepte	102 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 μm
Meetbereik	12 - 22 mm

Aantal tasters	11
Verpakking	stevige box
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

Accessoires

Inductieve fijnmeetklok Extrames Type 2001	434670 2001
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5