



Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: A1020



Bestelgegevens

Bestelnummer	540750 A1020
GTIN	4045197723383
Artikelklasse	52D

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

HOLEX-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch (ZYA), zonder kopvertanding.**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertanding afkorting	Z7
Kop-Ø	9,5 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertandingstype	kruisvertand
Totale lengte	64 mm
Vorm	A1020
Vormbeschrijving	Cilindrisch zonder kopvertanding
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	19 mm

Serie	Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		