

**Koken****IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650130 8
GTIN	34991644317937
Artikelklasse	63R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

Het Surface Drive-profiel grijpt aan op de flanken van de schroeven en spaart de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de schroeven wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Ø uitgangzijde	13,3 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	32 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop