

Koken**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650130 7
GTIN	34991644317920
Artikelklasse	63R

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Het Surface Drive-profiel grijpt aan op de flanken van de schroeven en spaart de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de schroeven wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	12 mm
Lengte	32 mm
Sleutelwijdte	7 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop