

Garant**Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone, Kruiskopmaat / totale lengte: 1/25mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	675115 1/25
GTIN	4062406118105
Artikelklasse	61F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Met torsiezone, **taaihard**. De torsiezone vermindert de krachtpieken tijdens het schroeven. Hierdoor wordt het schroefprofiel ontzien en is een langere standtijd mogelijk (behalve maat TX40).

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, **taaihard**.

Technische beschrijving

Kruiskopmaat	1
totale lengte	25 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Norm	DIN ISO 1173
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Producttype	Bit-gereedschap

