

**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	250 mm
Onderlegplaat	259031 18
Klemstuk, schroef, veer	259035 1
ISO-code houder	DCLNR/L 4040S19
Functiebreedte L <sub>4</sub>	50 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Plaatafmeting	19 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	45 mm
Schachtgrootte	40 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 13
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

---

**Accessoires**

Schroef voor onderlegplaat10-delig Type 2	259026 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Onderlegplaat Type 18	259031 18
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500