

**Graveerfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: E0307****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546910 E0307
GTIN	4045197724267
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX – stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftrezen met schacht-Ø 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertandingstype	kruisvertand
Kop-Ø	3 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertanding afkorting	Z7
Vormbeschrijving	Druppel
Vorm	E0307
Totale lengte	38 mm
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	5,5 mm
Serie	Vertanding Z7

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		