

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250016 40/19  |
| GTIN          | 4062406119119 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Totale lengte L               | 250 mm              |
| ISO-code houder               | DCLNR/L 4040S19     |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 50 mm               |
| geschikte wisselplaat         | CN.. 1906..         |
| Klemstuk, schroef, veer       | 259035 1            |
| Onderlegplaat                 | 259031 18           |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 45 mm               |
| Schroef voor onderlegplaat    | 259025 13           |
| Plaatafmeting                 | 19 mm               |
| Schachtgrootte                | 40 mm               |
| Norm                          | Fabrieksnorm        |
| Inzetsoort                    | rechts              |
| Inwendige koeling             | nee                 |
| Instelhoek k                  | 95 graden           |
| Toepassing                    | Vlakdraaien         |
| Toepassing                    | Langsdraaien buiten |

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm  | 674242 2   |
| Schroef voor onderlegplaat10-delig Type 2   | 259026 2   |
| Onderlegplaat Type 18   | 259031 18  |
| Onderlegplaat Type 36   | 259031 36  |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |