

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	PCLNR/L 4040S19
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	50 mm
Kniehefboom	259015 1
Plaatafmeting	19 mm
Set verende stiften	259047 1
Schachtgrootte	40 mm
Verenset	259044 1
Koplengte L <sub>1</sub>	45 mm
Totale lengte L	250 mm
Onderlegplaat	259031 17
Kniehefboomschroef	259018 1
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Verenset10-delig Type 7	259044 7
Onderlegplaat Type 16	259031 16
Kniehefboomschroef Type 1	259018 1
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Kniehefboom Type 13	259015 13
Kniehefboom Type 1	259015 1
Verende stiften, set10-delig Type 1	259047 1
Verenset10-delig Type 1	259044 1