

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	19 mm
Verenset	259044 1
Functiebreedte L ₄	50 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Onderlegplaat	259031 17
Set verende stiften	259047 1
ISO-code houder	PCLNR/L 4040S19
Kniehefboomschroef	259018 1
Kniehefboom	259015 1
Totale lengte L	250 mm
Koplengte L ₁	45 mm
Serie	QuickTurn
Schachtgrootte	40 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 16	259031 16
Kniehefboom Type 13	259015 13
Kniehefboom Type 1	259015 1
Verende stiften, set10-delig Type 1	259047 1
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Verenset10-delig Type 7	259044 7
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Verenset10-delig Type 1	259044 1
Kniehefboomschroef Type 1	259018 1