

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250020 40/19
GTIN	4062406119232
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Verenset	259044 1
Kniehefboom	259015 1
Kniehefboomschroef	259018 1
Set verende stiften	259047 1
Totale lengte L	250 mm
Koplengte L ₁	48 mm
Schachtgrootte	40 mm
ISO-code houder	PCBNR/L 4040S19
Onderlegplaat	259031 17
Functiebreedte L ₄	35 mm
Plaatafmeting	19 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 1	259047 1
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Kniehefboomschroef Type 1	259018 1
Kniehefboom Type 13	259015 13
Kniehefboom Type 1	259015 1
Onderlegplaat Type 16	259031 16
Verenset10-delig Type 1	259044 1
Verenset10-delig Type 7	259044 7
Onderlegplaat Type 36	259031 36