

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	35 mm
Schachtgrootte	40 mm
Kniehefboom	259015 1
Kniehefboomschroef	259018 1
Verenset	259044 1
Koplengte L <sub>1</sub>	48 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
ISO-code houder	PCBNR/L 4040S19
Totale lengte L	250 mm
Set verende stiften	259047 1
Serie	QuickTurn
Onderlegplaat	259031 17
Plaatafmeting	19 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Onderlegplaat Type 16	259031 16
Verende stiften, set10-delig Type 1	259047 1
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Kniehefboom Type 1	259015 1
Verenset10-delig Type 1	259044 1
Verenset10-delig Type 7	259044 7
Kniehefboomschroef Type 1	259018 1
Kniehefboom Type 13	259015 13