

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboomschroef	259018 1
Functiebreedte L <sub>4</sub>	50 mm
Onderlegplaat geschikte wisselplaat	259031 17 CN.. 1906..
Schachtgrootte	40 mm
Kniehefboom	259015 1
Plaatafmeting	19 mm
ISO-code houder	PCKNR/L 4040S19
Totale lengte L	250 mm
Verenset	259044 1
Koplengte L <sub>1</sub>	45 mm
Set verende stiften	259047 1
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Onderlegplaat Type 16	259031 16
Kniehefboom Type 1	259015 1
Kniehefboom Type 13	259015 13
Verenset10-delig Type 7	259044 7
Verende stiften, set10-delig Type 1	259047 1
Verenset10-delig Type 1	259044 1
Kniehefboomschroef Type 1	259018 1
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13