

ALLURIS

FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB), Meetbereik: 500N**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 478987 500 |
| GTIN | 4260244680680 |
| Artikelklasse | 47F |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Robuuste krachtmeetgereedschappen in handzame behuizing van spuitgietaluminium voor druk- en trekkrachten van 0,001 tot 2500 N.**
- **Overbelastingsbeveiliging tot 500% en beschermde meetas.**
- **Montageschroefdraad voor extra handgrepen.**
- **Nauwkeurige positionering in testbanken dankzij geleidepennen.**
- **Groot aantal metingen voor exact vastleggen van piekwaarde voor de bepaling van breuk- of scheurkrachten.**
- **Meetwaardegeheugen met controle van statistiek en grenswaarde.**
- **USB-aansluiting voor de overdracht van gegevens naar pc.**

Voordeel:

Gegevensanalyse en testbankbesturing in combinatie met motorische testbanken. **Inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat.**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Meting van druk- en trekkrachten in de kwaliteitscontrole en productie. Bruikbaar als mobiel handmeetgereedschap, ook buitenshuis en in testbanken of installaties. In de behuizing geïntegreerde bevestigingsschroefdraden zijn bedoeld voor de bevestiging in testbanken of de montage van extra handgrepen.

Levering:

Krachtmeetgereedschap in koffer, opschroefbare accessoires voor krachtaanzet (platte kop, groefkop, conus, haak) en Quickstart-gebruiksaanwijzing.
Software FMI-AnalyzePro+.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|---|
| Meetbereik | 500 N |
| Lengte | 150 mm |
| Maximale afwijking | $\pm 0,15$ max. waarde (± 1 digit) % |
| IP-klasse | IP 65 |
| Hoogte | 29 mm |
| Draadaansluiting | M6 |
| Breedte | 82 mm |
| Resolutie | 0,1 N |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Meettechniek | Digitaal |
| Kalibratie | Prijs op aanvraag |
| Producttype | Krachtmeetgereedschap |