

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ met Eterlux-blad licht, Lengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920024 1500
GTIN	4062406119553
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Workstation eLevel+ elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de hoogte van het werkblad aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar.**

Hefkolom geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar.**

Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar.**

Opmerking:

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefuniteit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

Technische beschrijving

Werkblad diepte	700 mm
-----------------	--------

Toplaag werkblad	Eterlux (melamine / fenolhars)
Laagdikte	2,7 mm
Hoogteverstelling traploos	ja
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Werkblad dikte	40 mm
Hoogte met achterwand	1000 mm
Gewicht	90 kg
Breedte	1500 mm
Oppervlak werkblad	Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Diepte	800 mm
Model	eLevel+
Serie	Workstation
Principe van de hoogteverstelling	alleen met werkblad
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	700 - 1000 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Materiaal werkblad	Eterlux
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Hoogteverstelling werkplek	700-1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Staanders Hoogte 1362 mm	928010 1362
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927300 400/4
Pc-houder Type M	928753 M
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927600 300/3
Staanders Hoogte 962 mm	928010 962
CPU-kast 16G Hoogte 500 mm	927335 500
Ladenbehuizing 24G vrijdbaar Hoogte behuizing / aantal lades 500/5 mm	927620 500/5
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
Scheidingsplaat voor Workstation Geschikt voor workstationdiepte 800 mm	920350 800
Ladenbehuizing 16G vrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/3	927315 500/3
Ladenbehuizing 16G vrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/4	927315 500/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
Toetsenbordlade Type 1	927341 1
Ladenbehuizing 16G vrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 400/4	927315 400/4
Staanders Hoogte 481 mm	928010 481
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927300 300/3
Ladenbehuizing 16G vrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/5	927315 500/5
Staanders Hoogte 200 mm	928010 200
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3

Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2

927600 300/2