

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel met Eterlux-blad licht, Lengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920004 1500
GTIN	4062406119430
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

workstation mLevel, de werkplek die zich aan uw behoeften aanpast. Klassieke handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm via een onderstel met fixatieschroeven; de hele werkplek wordt versteld. Schaalverdeling van de exacte werkhoogte aan de binnenzijde van de tafel voor eenvoudige bediening.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

Hefkolom geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

Technische beschrijving

Breedte	1500 mm
Model	mLevel
Gewicht	70 kg
Toplaag werkblad	Eterlux (melamine / fenolhars)
Diepte	800 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	nee
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	750 - 1000 mm
Werkblad diepte	700 mm

Hoogteverstelling traploos	nee
Serie	Workstation
Laagdikte	2,7 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Materiaal werkblad	Eterlux
Oppervlak werkblad	Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Werkblad dikte	40 mm
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs
Hoogteverstelling werkplek	750-1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	mechanisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Aflegbord, nuttige diepte 810 mm Geschikt voor type 1500	920211 1500
Paar rollenbanen Type 1	920212 1
Kanban basisframe voormLevel en eLevel+ Diepte 400 mm	920201 400
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5
Staanders Hoogte 962 mm	928010 962
Staanders Hoogte 200 mm	928010 200
CPU-kast 16G Hoogte 500 mm	927335 500

Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/5	927315 500/5
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Toetsenbordlade Type 1	927341 1
Staanders Hoogte 481 mm	928010 481
Ladenbehuizing 24G verrijdbaar Hoogte behuizing / aantal lades 500/5 mm	927620 500/5
Staanders Hoogte 1362 mm	928010 1362
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927600 300/2
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/4	927315 500/4
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/3	927315 500/3
Pc-houder Type M	928753 M
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927300 300/3
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927300 400/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927600 300/3
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 400/4	927315 400/4
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2