

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel met Eterlux-blad licht, Lengte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920014 2000
GTIN	4062406119508
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Workstation eLevel – elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de **hoogte van de hele werkplek** aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

Hefkolom geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

Opmerking:

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunite. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

Technische beschrijving

Werkblad diepte	700 mm
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs

Breedte	2000 mm
Model	eLevel
Materiaal werkblad	Eterlux
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Laagdikte	2,7 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Serie	Workstation
Gewicht	93 kg
Diepte	800 mm
Oppervlak werkblad	Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	700 - 1000 mm
Toplaag werkblad	Eterlux (melamine / fenolhars)
Werkblad dikte	40 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Hoogteverstelling traploos	ja
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Hoogteverstelling werkplek	700-1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Ladenbehuizing 24G verrijdbaar Hoogte behuizing / aantal lades 500/5 mm	927620 500/5
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2
CPU-kast 16G Hoogte 500 mm	927335 500
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/4	927315 500/4
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/5	927315 500/5
Pc-houder Type M	928753 M
Scheidingsplaat voor Workstation Geschikt voor workstationdiepte 800 mm	920350 800
Staanders Hoogte 1362 mm	928010 1362
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927600 300/2
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Staanders Hoogte 962 mm	928010 962
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/3	927315 500/3
Staanders Hoogte 481 mm	928010 481
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927600 300/3
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 400/4	927315 400/4
Staanders Hoogte 200 mm	928010 200
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927300 400/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5
Toetsenbordlade Type 1	927341 1
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927300 300/3