

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel met donkergrijs Eluplan-blad, Lengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920002 1500
GTIN	4062406119300
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Workstation mLevel**, de werkplek die zich aan uw behoeften aanpast. Klassieke handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm via een onderstel met fixatieschroeven; de hele werkplek wordt veresteld. Schaalverdeling van de exacte werkhoogte aan de binnenzijde van de tafel voor eenvoudige bediening.

**Kleur:**

**Onderstel** antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar.**

**Hefkolom** geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar.**

**Zij- en achterwand** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar.**

**Technische beschrijving**

Diepte	800 mm
Laagdikte	2 mm
Model	mLevel
Breedte	1500 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	nee
Serie	Workstation
Werkblad diepte	700 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	750 - 1000 mm

Gewicht	70 kg
Toplaag werkblad	Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Hoogteverstelling traploos	nee
Oppervlak werkblad	Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Kleur oppervlak werkblad	donkergrijs
Werkblad lengte	1500 mm
Werkblad dikte	40 mm
Materiaal werkblad	Eluplan
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Hoogteverstelling werkplek	750-1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	Mechanisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

## Accessoires

Aflegbord, nuttige diepte 810 mm Geschikt voor type 1500	920211 1500
Kanban basisframe voormLevel en eLevel+ Diepte 400 mm	920201 400
Paar rollenbanen Type 1	920212 1
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/4	927315 500/4
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2

Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 400/4	927315 400/4
Staanders Hoogte 962 mm	928010 962
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927600 300/2
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5
CPU-kast 16G Hoogte 500 mm	927335 500
Staanders Hoogte 200 mm	928010 200
Pc-houder Type M	928753 M
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927600 300/3
Toetsenbordlade Type 1	927341 1
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927300 300/3
Staanders Hoogte 481 mm	928010 481
Staanders Hoogte 1362 mm	928010 1362
Ladenbehuizing 24G verrijdbaar Hoogte behuizing / aantal lades 500/5 mm	927620 500/5
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/5	927315 500/5
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927300 400/4
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/3	927315 500/3