

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel met donkergrijs Eluplan-blad, Lengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920012 1500
GTIN	4062406119461
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Workstation eLevel** – elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de **hoogte van de hele werkplek** aangepast.

**Kleur:**

**Onderstel** antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

**Hefkolom** geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

**Zij- en achterwand** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

**Opmerking:**

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunite. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

**Technische beschrijving**

Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Diepte	800 mm

Serie	Workstation
Werkblad dikte	40 mm
Werkblad diepte	700 mm
Materiaal werkblad	Eluplan
Kleur oppervlak werkblad	donkergrijs
Oppervlak werkblad	Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	700 - 1000 mm
Hoogteverstelling traploos	ja
Laagdikte	2 mm
Gewicht	80 kg
Model	eLevel
Werkblad lengte	1500 mm
Breedte	1500 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Toplaag werkblad	Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Hoogteverstelling werkplek	700-1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

## Accessoires

Scheidingsplaat voor Workstation Geschikt voor workstationdiepte 800 mm	920350 800
CPU-kast 16G Hoogte 500 mm	927335 500
Ladenbehuizing 16G vrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 400/4	927315 400/4
Staanders Hoogte 481 mm	928010 481
Staanders Hoogte 200 mm	928010 200
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2
Ladenbehuizing 16G vrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/5	927315 500/5
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Staanders Hoogte 962 mm	928010 962
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927600 300/3
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5
Toetsenbordlade Type 1	927341 1
Ladenbehuizing 24G vrijdbaar Hoogte behuizing / aantal lades 500/5 mm	927620 500/5
Pc-houder Type M	928753 M
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927300 300/3
Ladenbehuizing 16G vrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/3	927315 500/3
Staanders Hoogte 1362 mm	928010 1362
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927600 300/2
Ladenbehuizing 16G vrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/4	927315 500/4
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927300 400/4
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1

