

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel met Eterlux-blad licht, Lengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920004 2000
GTIN	4062406119447
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**workstation mLevel**, de werkplek die zich aan uw behoeften aanpast. Klassieke handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm via een onderstel met fixatieschroeven; de hele werkplek wordt veresteld. Schaalverdeling van de exacte werkhoogte aan de binnenzijde van de tafel voor eenvoudige bediening.

**Kleur:**

**Onderstel** antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

**Hefkolom** geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

**Zij- en achterwand** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

**Technische beschrijving**

Werkblad diepte	700 mm
Model	mLevel
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Toplaag werkblad	Eterlux (melamine / fenolhars)
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	nee
Gewicht	80 kg
Hoogteverstelling traploos	nee

Werkblad lengte	2000 mm
Laagdikte	2,7 mm
Serie	Workstation
Materiaal werkblad	Eterlux
Breedte	2000 mm
Diepte	800 mm
Oppervlak werkblad	Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	750 - 1000 mm
Werkblad dikte	40 mm
Hoogteverstelling werkplek	750-1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	mechanisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

## Accessoires

Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927300 300/3
Pc-houder Type M	928753 M
Toetsenbordlade Type 1	927341 1
Ladenbehuizing 24G verrijdbaar Hoogte behuizing / aantal lades 500/5 mm	927620 500/5
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927600 300/3
Staanders Hoogte 962 mm	928010 962

Staanders Hoogte 481 mm	928010 481
Staanders Hoogte 1362 mm	928010 1362
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/4	927315 500/4
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/5	927315 500/5
Staanders Hoogte 200 mm	928010 200
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927600 300/2
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927300 400/4
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 400/4	927315 400/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
CPU-kast 16G Hoogte 500 mm	927335 500
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/3	927315 500/3