

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel met Eterlux-blad licht, Lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920004 1000
GTIN	4062406119423
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**workstation mLevel**, de werkplek die zich aan uw behoeften aanpast. Klassieke handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm via een onderstel met fixatieschroeven; de hele werkplek wordt veresteld. Schaalverdeling van de exacte werkhoogte aan de binnenzijde van de tafel voor eenvoudige bediening.

**Kleur:**

**Onderstel** antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

**Hefkolom** geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

**Zij- en achterwand** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

**Technische beschrijving**

Laagdikte	2,7 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs
Oppervlak werkblad	Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Serie	Workstation
Materiaal werkblad	Eterlux
Werkblad dikte	40 mm

Werkblad lengte	1000 mm
Hoogteverstelling traploos	nee
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	nee
Gewicht	60 kg
Breedte	1000 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	750 - 1000 mm
Werkblad diepte	700 mm
Toplaag werkblad	Eterlux (melamine / fenolhars)
Model	mLevel
Diepte	800 mm
Hoogteverstelling werkplek	750-1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	mechanisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

## Accessoires

Kanban basisframe voormLevel en eLevel+ Diepte 400 mm	920201 400
Paar rollenbanen Type 1	920212 1
Aflegbord, nuttige diepte 810 mm Geschikt voor type 1000	920211 1000
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Staanders Hoogte 962 mm	928010 962
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927600 300/3

Pc-houder Type M	928753 M
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927300 400/4
Ladenbehuizing 24G verrijdbaar Hoogte behuizing / aantal lades 500/5 mm	927620 500/5
Staanders Hoogte 200 mm	928010 200
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
CPU-kast 16G Hoogte 500 mm	927335 500
Toetsenbordlade Type 1	927341 1
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927600 300/2
Staanders Hoogte 481 mm	928010 481
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 400/4	927315 400/4
Staanders Hoogte 1362 mm	928010 1362
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/5	927315 500/5
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/3	927315 500/3
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927300 300/3
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/4	927315 500/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5