

Garant GRIDLINE

Hoekwerkplek met onderstel met donkergrijs Eluplan-blad, Werkblad lengte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920101 1000
GTIN	4062406119577
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoekwerkplek voor Workstation. Hoogteverstelling in een raster van 25 mm door onderstel met fixatieschroeven. Met onderstel van plaatstaal en vierkante buis, draagvermogen **250 kg**.

T.b.v.:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Geen elektrische hoogteverstelling van de hoekwerkplek mogelijk.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016 (niet configureerbaar), **zij- en achterwanden** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij de combinatie van de hoekwerkplek met Workstation eLevel of eLevel+ zijn scheidingsplaten aan de workstations verplicht voorgeschreven.

Technische beschrijving

Werkblad dikte	40 mm
Kleur oppervlak werkblad	donkergrijs
Gewicht	80 kg
Diepte	800 mm

Serie	Workstation
Laagdikte	2 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	nee
Uitlopend op bladdiepte	700 mm
Materiaal werkblad	Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
Hoogteverstelling traploos	nee
Oppervlak werkblad	Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Breedte	1100 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	750 - 1000 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Toplaag werkblad	Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Werkblad diepte	1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek	750-1000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	mechanisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hoekwerkplek