

ALLURIS

Handmatig testapparaat FMT-220 met handwiel, Type: 1000-600**Bestelgegevens**

Bestelnummer	478996 1000-600
GTIN	4260244680970
Artikelklasse	47F

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Robuuste tot 2500 N belastbare constructie van aluminium/edelstaal, met extra geleiderail.**
- **Perfekte geleiding bij druk- en trekkrachtmetingen dankzij extra lineaire unit.**
- **Nauwkeurige positionering door in hoogte verstelbare spindelslagaandrijving met handwiel.**
- **Tafelplaat met bevestigingsmogelijkheden voor spanmiddelen of groefplaten.**
- **Zeer flexibele montageplaat voor digitaal krachtmeetgereedschap.**
- **Handwiel aan de zijkant kan door motorunit worden vervangen.**

Toepassing:

Voor eenvoudige, niet-snelheidsafhankelijke materiaal-, onderdelen- en componententests in de kwaliteitsbewaking of productie.

Levering:

Verticaal testapparaat met handaandrijving, inclusief bevestigingsdelen voor krachtmeetgereedschap en gebruiksaanwijzing (krachtmeetgereedschap moet apart worden besteld).

Accessoires:

Digitaal krachtmeetgereedschap nr. 478980 – 478987. Naderhand uit te breiden met motoroptie. T-groefplaat inclusief 4 T-groefstukken FMT-937 op aanvraag.

Technische beschrijving

Hoogte	960 mm
Breedte	200 mm
Lengte	280 mm
Aansluiting spangereedschap	M6
Diepte controleruimte	120 mm
Voeding (maximale slag)	120 mm
Hoogte controleruimte	600 mm
Maximaal toepassingsgebied	1000 N
Voeding (per omwenteling)	1 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Testbank

Accessoires

FMI-B20 Digitaal piekkrachtmeetgereedschap Meetbereik 1000 N	478983 1000
FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB) Meetbereik 1000 N	478985 1000
FMI-S10 Digitaal krachtmeetgereedschap (solar) Meetbereik 100 N	478980 100
FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB) Meetbereik 5 N	478985 5
FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB) Meetbereik 50 N	478987 50
FMI-B20 Digitaal piekkrachtmeetgereedschap Meetbereik 100 N	478983 100
FMI-B20 Digitaal piekkrachtmeetgereedschap Meetbereik 50 N	478983 50
	478987 5

FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)
Meetbereik 5 N

FMI-B20 Digitaal piekkrachtmeetgereedschap Meetbereik
500 N

478983 500

FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)
Meetbereik 50 N

478985 50

FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)
Meetbereik 500 N

478985 500

FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)
Meetbereik 1000 N

478987 1000

FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)
Meetbereik 500 N

478987 500

FMI-S10 Digitaal krachtmeetgereedschap (solar)
Meetbereik 500 N

478980 500

FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)
Meetbereik 100 N

478985 100

FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)
Meetbereik 100 N

478987 100