

## ALLURIS

**Handmatig testapparaat FMT-220 met handwiel, Type: 2500-600****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478996 2500-600
GTIN	4260244680987
Artikelklasse	47F

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Robuuste tot 2500 N belastbare constructie van aluminium/edelstaal, met extra geleiderail.**
- **Perfecte geleiding bij druk- en trekkrachtmetingen dankzij extra lineaire unit.**
- **Nauwkeurige positionering door in hoogte verstelbare spindelslagaandrijving met handwiel.**
- **Tafelplaat met bevestigingsmogelijkheden voor spanmiddelen of groefplaten.**
- **Zeer flexibele montageplaat voor digitaal krachtmeetgereedschap.**
- **Handwiel aan de zijkant kan door motorunit worden vervangen.**

**Toepassing:**

Voor eenvoudige, niet-snelheidsafhankelijke materiaal-, onderdelen- en componententests in de kwaliteitsbewaking of productie.

**Levering:**

Verticaal testapparaat met handaandrijving, inclusief bevestigingsdelen voor krachtmeetgereedschap en gebruiksaanwijzing (krachtmeetgereedschap moet apart worden besteld).

**Accessoires:**

Digitaal krachtmeetgereedschap nr. 478980 – 478987. Naderhand uit te breiden met motoroptie. T-groefplaat inclusief 4 T-groefstukken FMT-937 op aanvraag.

## Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Hoogte	960 mm
Lengte	280 mm
Maximaal toepassingsgebied	2500 N
Aansluiting spangereedschap	M6
Diepte controleruimte	120 mm
Hoogte controleruimte	600 mm
Voeding (per omwenteling)	1 mm
Voeding (maximale slag)	120 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Testbank

## Accessoires

FMI-B50 Digitaal precisie-kraftmeetgereedschap (USB) Meetbereik 50 N	478987 50
FMI-B30 Digitaal precisie-kraftmeetgereedschap (USB) Meetbereik 1000 N	478985 1000
FMI-B20 Digitaal piekkraftmeetgereedschap Meetbereik 500 N	478983 500
FMI-B50 Digitaal precisie-kraftmeetgereedschap (USB) Meetbereik 5 N	478987 5
FMI-B20 Digitaal piekkraftmeetgereedschap Meetbereik 50 N	478983 50
FMI-B20 Digitaal piekkraftmeetgereedschap Meetbereik 100 N	478983 100
FMI-B20 Digitaal piekkraftmeetgereedschap Meetbereik 2500 N	478983 2500
	478987 1000

FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)  
Meetbereik 1000 N

FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)  
Meetbereik 2500 N

478987 2500

FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)  
Meetbereik 100 N

478985 100

FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)  
Meetbereik 2500 N

478985 2500

FMI-S10 Digitaal krachtmeetgereedschap (solar)  
Meetbereik 500 N

478980 500

FMI-B20 Digitaal piekkrachtmeetgereedschap Meetbereik  
1000 N

478983 1000

FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)  
Meetbereik 50 N

478985 50

FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)  
Meetbereik 100 N

478987 100

FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)  
Meetbereik 5 N

478985 5

FMI-S10 Digitaal krachtmeetgereedschap (solar)  
Meetbereik 100 N

478980 100

FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)  
Meetbereik 500 N

478985 500

FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB)  
Meetbereik 500 N

478987 500