

Garant GRIDLINE

Aflegbord, nuttige diepte 810 mm, Geschikt voor type: 1500**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920211 1500
GTIN	4062406119676
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust plaatstaal. Verstelbaar in een raster van 50 mm, schuine stand tot 40° mogelijk.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Hellingshoek	40 graden
Breedte	1420 mm
Inbouwhoogte	100 mm
Diepte	810 mm
geschikt voor type	1500 mm
Gewicht	11 kg
Materiaaldikte	1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	50 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbord

Accessoires

Paar rollenbanen Type 1

920212 1