


**Garant****Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 350 / 300 kg  
Eluplan-blad donker, Type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920306 1500
GTIN	4062406119799
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker. Werktafel **zonder** scheidingsplaten; geen serieopstelling mogelijk.

**Kleur:**

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Advies:**

Licht montagewerk zittend en staand.

**Opmerking:**

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

**Technische beschrijving**

Werkblad dikte	50 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Diepte	750 mm
Breedte	1500 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	610 - 1200 mm

Draagvermogen bij continue belasting	350 kg
Gewicht	89 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Maximale belastbaarheid	350 kg
Werkblad diepte	750 mm
Hefsnelheid	22 mm/s
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	350 kg
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel