

**Secondelijm, 20 g, Type: FAST****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083361 FAST
GTIN	4062406120337
Artikelklasse	02A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid. Snel uithardend, lage viscositeit, geschikt voor **EPDM-elastomeren, massief rubber, sponsrubber en kunststof**. Optimaal voor het maken van O-ringen

**Opmerking:**

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

**Technische beschrijving**

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Treksterkte	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Handvastheid na	10 - 30 s
Dynamische viscositeit	10 - 20 mPas
Opslagtemperatuur	20 °C
Kleur	transparant

Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 95 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Vorm	vloeibaar
Trekvastheid	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
Dichtheid	1,06 g/cm <sup>3</sup>
geschikt voor materiaal	Rubber
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	Elastomeer
Inhoud	20 ml
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm