

**Secondelijm, 20 g, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083361 UNI
GTIN	4062406120313
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid. Universeel inzetbaar, geschikt voor de meeste **kunststoffen, metaal en hout**.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Handvastheid na	5 - 40 s
Treksterkte	10 - 20 N/mm ²
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Dynamische viscositeit	95 - 200 mPas
Opslagtemperatuur	20 °C
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat

Volledig uitgehard na	10 - 30 min
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	metaal
Vorm	vloeibaar
Trekvastheid	10 - 20 N/mm ²
Dichtheid	1,06 g/cm ³
Temperatuur toepassingsgebied	-55 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	9 maand
Kleur	transparant
Inhoud	20 ml
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm