

**Opvulmiddel, 50 ml, Producent-ID: 83-21****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083345 83-21
GTIN	8029822069059
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Zeer sterk, snel hardend, mechanisch bestendig, voor het op- en inlijmen van lagers, bussen, tandwielen. Viscositeit 400 – 600 mPas.

Opmerking:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Fabrikantnummer	83-21
Handvastheid na	2 - 5 min

Kleur	groen
geschikt voor materiaal	Staal
Voor draadsoort	Alle
Vorm	vloeibaar
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
maximale spleetmaat	0,15 mm
Voor draadafmeting M tot	M20
Voor draadafmeting inch	3/4 inch
Opslagtemperatuur	25 °C
Dynamische viscositeit	400 - 600 mPas
Eigenschap	corrosiebestendig
Eigenschap	mechanisch bestendig
Eigenschap	snel hardend
Eigenschap	thixotrop
Eigenschap	trillingsbestendig
Inhoud	50 ml
Minimaal losbreekmoment	25 Nm
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 175 °C
Vlampunt	100 °C
Volledig uitgehard na	1 - 3 h
Sterkteklasse	Zeer sterk
Demontage	alleen door verwarmen
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Opvulmiddel

Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7061

083391 7061

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7063

083392 7063