

**Opvulmiddel, 50 ml, Producent-ID: 82-33****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083345 82-33
GTIN	8029822064054
Artikelklasse	08G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

**Toepassing:**

Zeer sterk, voor geringe spleetmaten, ook bij geringe, olieachtige vervuilingen, ideaal voor bevestigen van lagers.

**Opmerking:**

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	82-33
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Handvastheid na	5 - 10 min

Voor draadafmeting M tot	M12
geschikt voor toepassingsgebied	Lagerbevestiging
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	met olie besmeurde oppervlakken
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Kleur	groen
Opslagtemperatuur	25 °C
Dynamische viscositeit	120 - 180 mPas
Inhoud	50 ml
Voor draadsoort	Alle
Vorm	vloeibaar
Minimaal losbreekmoment	20 Nm
maximale spleetmaat	0,1 mm
geschikt voor materiaal	metaal
Eigenschap	bestendig tegen thermische schok
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	thixotrop
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Vlampunt	100 °C
Volledig uitgehard na	1 - 3 h
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Opvulmiddel

## Accessoires

083391 7061

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent  
7061

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent  
7063

083392 7063